

※…必須事項		アイキャストワールド2015 FAXお申込用紙	
※氏名	フリガナ	歯科医院名 歯科技工所名 学校名	歯科医師・歯科技士・学生・その他()
※ご住所	<input type="checkbox"/> 勤務先 <input type="checkbox"/> 自宅 該当するほうに <input checked="" type="checkbox"/> してください。 〒 -		
※TEL		FAX	
E-Mail (PC用)	※携帯アドレス不可		
現時点での希望会場 ●当日は先着順になっておりご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。	10:15 ~ 11:45	12:45 ~ 14:15	15:00 ~ 16:30
	<input type="checkbox"/> 総義歯会場	<input type="checkbox"/> 総義歯会場	<input type="checkbox"/> 総義歯会場
	<input type="checkbox"/> 部分床義歯会場	<input type="checkbox"/> 部分床義歯会場	<input type="checkbox"/> 部分床義歯会場
	<input type="checkbox"/> 歯冠修復会場	<input type="checkbox"/> 歯冠修復会場	<input type="checkbox"/> 歯冠修復会場

※ お申込時にいただきました個人情報は本セミナーのご案内等に使用し、弊社の個人情報保護方針に基づき、その管理を周知徹底いたします。ご本人の同意なく第三者に開示いたしません。
※ お申込後、弊社より振込のご案内書を郵送いたします。ご不明な点などございましたら、お電話にてお問合せください。

FAXでのお申込 **075-257-7271**

HPからもお申込いただけます。
www.i-cast.jp

関連商品

歯科切削加工用セラミックス

HI-TRANS ZIRCONIA

ベレッツァ ハイTRANS シルコニア



高い透明度と
曲げ強度900MPaを
兼ね揃えたカラーディスク
900シリーズ
新登場!



透過性比較



製作上の注意
大きき負荷のかかる
症例には使用しない
でください。

ハイTRANS ジルコニア カラー: HT-ホワイト 直径: φ98mm 厚み: 14-18mm
ハイTRANS ジルコニア 900 シリーズ カラー: HT-V/MV 直径: φ98mm 厚み: 14-18mm

●販売名: ベレッツァ ハイTRANS ジルコニア ●一般的名称: 歯科切削加工用セラミックス ●分類: 管理医療機器 ●認証番号: 226AFBZX00088000
(※ベレッツァ ハイTRANS ジルコニアは、東ソー株式会社製の原料を使用しています。)

同時開催! ポスター発表

発表者
募集中

下記テーマに関する発表を募集しております。
アイキャスト製品をご使用いただいで、日ごろの成果や自社の強みを発表しませんか。詳しくはアイキャストまでお問合せください。

- ・エステショットブライト/エステショット
- ・MIS-IIシステム
- ・BEGO (金属・材料・機械)
- ・シンピオン (チタン鑄造システム)
- ・ベレッツァ (ジルコニア)

募集締切
2015年4月27日(月) まで

日時: 2015年5月24日(日)

10:00 ~ 17:00 (9:30 受付開始)

会場: JA 共済ビル カンファレンスホール

東京都千代田区平河町 2-7-9 JA 共済ビル 1F

定員: 210名

費用: 一般 12,960円(税込)

団体 10,800円(税込) ※お一人あたり
学生 8,640円(税込)

※10名様以上で団体価格とさせていただきます。
※受講費には昼食代を含みます。
※お振込み確認をもって、申込完了とさせていただきます。
※事前申込制とさせていただきます。
当日のお申込の受付は致しかねますので、ご了承ください。



東京メトロ有楽町線、半蔵門線、南北線「永田町駅」4番出口 徒歩2分

お申込締切 **5/15 必着**

お問合せ

株式会社アイキャスト

〒604-0847 京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町513 TEL:075-257-7270

