



LMインスツルメント2本組セット Order Sheet

商品名	1本の標準価格	商品コード	2本組特別価格	数量
LMグレースーキュレット(SI)	1/2	5,800	00230102	
LMグレースーキュレット(SI)	3/4	5,800	00230104	
LMグレースーキュレット(SI)	5/6	5,800	00230106	
LMグレースーキュレット(SI)	7/8	5,800	00230108	
LMグレースーキュレット(SI)	9/10	5,800	00230110	
LMグレースーキュレット(SI)	11/12	5,800	00230112	
LMグレースーキュレット(SI)	13/14	5,800	00230114	
LMグレースーキュレット(SI)	15/16	5,800	00230116	
LMグレースーキュレット(SI)	17/18	5,800	00230118	
LMグレースーキュレット(SI)	P3/P4	5,800	00230136	
LMグレースーキュレット(XSI)	1/2	6,200	00231102	
LMグレースーキュレット(XSI)	3/4	6,200	00231104	
LMグレースーキュレット(XSI)	5/6	6,200	00231106	
LMグレースーキュレット(XSI)	7/8	6,200	00231108	
LMグレースーキュレット(XSI)	9/10	6,200	00231110	
LMグレースーキュレット(XSI)	11/12	6,200	00231112	
LMグレースーキュレット(XSI)	13/14	6,200	00231114	
LMグレースーキュレット(XSI)	15/16	6,200	00231116	
LMグレースーキュレット(XSI)	17/18	6,200	00231118	
LMグレースーキュレット(XSI)	P3/P4	6,200	00230136	
LMグレースーキュレットミニ(SI)	1/2	5,800	00230202	
LMグレースーキュレットミニ(SI)	7/8	5,800	00230208	
LMグレースーキュレットミニ(SI)	11/12	5,800	00230212	
LMグレースーキュレットミニ(SI)	13/14	5,800	00230214	
LMグレースーキュレットミニ(SI)	15/16	5,800	00230216	
LMグレースーキュレットミニ(SI)	17/18	5,800	00230218	
LMグレースーキュレットミニ(XSI)	1/2	6,200	00231202	
LMグレースーキュレットミニ(XSI)	7/8	6,200	00231208	
LMグレースーキュレットミニ(XSI)	11/12	6,200	00231212	
LMグレースーキュレットミニ(XSI)	13/14	6,200	00231214	
LMグレースーキュレットミニ(XSI)	15/16	6,200	00231216	
LMグレースーキュレットミニ(XSI)	17/18	6,200	00231218	
LMグレースーキュレットマクロAFスタンダード(SI)	5/6	5,800	00233551	
LMグレースーキュレットマクロAFスタンダード(SI)	7/8	5,800	00233553	
LMグレースーキュレットマクロAFスタンダード(SI)	11/12	5,800	00233555	
LMグレースーキュレットマクロAFスタンダード(SI)	13/14	5,800	00233557	
LMグレースーキュレットマクロAFスタンダード(XSI)	5/6	6,200	00233561	
LMグレースーキュレットマクロAFスタンダード(XSI)	7/8	6,200	00233563	
LMグレースーキュレットマクロAFスタンダード(XSI)	11/12	6,200	00233565	
LMグレースーキュレットマクロAFスタンダード(XSI)	13/14	6,200	00233567	
LMグレースーキュレットリジッド(SI)	1/2	5,800	00231226	
LMグレースーキュレットリジッド(SI)	7/8	5,800	00231228	
LMグレースーキュレットリジッド(SI)	11/12	5,800	00231230	
LMグレースーキュレットリジッド(SI)	13/14	5,800	00231232	
LMグレースーキュレットリジッド(XSI)	15/16	5,800	00231234	
LMグレースーキュレットリジッド(XSI)	1/2	6,200	00231241	
LMグレースーキュレットリジッド(XSI)	7/8	6,200	00231243	
LMグレースーキュレットリジッド(XSI)	11/12	6,200	00231245	
LMグレースーキュレットリジッド(XSI)	13/14	6,200	00231247	
LMグレースーキュレットリジッド(XSI)	15/16	6,200	00231249	
LMシンデット 215-216(SI)	5,800	00230316		
LMシンデット 215-216(XSI)	6,200	00231316		
LMシンデットミニ 215-216(SI)	5,800	00230416		
LMシンデットミニ 215-216(XSI)	6,200	00231416		

グレースーキュレット

エクスカベーター

ミラーハンドル

アキュハット



株式会社 松本歯科商會
宮城県仙台市若林区本町2-2-1
TEL 022-293-3588 FAX 022-293-3584

商品名	1本の標準価格	商品コード	2本組特別価格	数量
LMスクレーパー H6-H7(SI)	5,800	00230103		
LMスクレーパー H6-H7(XSI)	6,200	00230104		
LMシグナルスクレーパーミクロ 301-302(SI)	5,800	00231595		
LMシグナルスクレーパーミクロ 301-302(XSI)	6,200	00231596		
LMシグナルスクレーパーミニ 311-312(SI)	5,800	00231597		
LMシグナルスクレーパーミニ 311-312(XSI)	6,200	00231598		
LMシグナルスクレーパーLM23 313-314(SI)	5,800	00231599		
LMシグナルスクレーパーLM23 313-314(XSI)	6,200	00230160		
LMラップランダー(XSI)	6,200	00231009		
LMマッコール 13S-14S(SI)	5,800	00230808		
LMマッコール 13S-14S(XSI)	6,200	00230807		
LMミニマッコール 13S-14S(SI)	5,800	00230810		
LMミニマッコール 13S-14S(XSI)	6,200	00230809		
LMコンピア 2R-2L(SI)	5,800	00230522		
LMコンピア 2R-2L(XSI)	6,200	00230523		
LMコンピア 4R-4L(SI)	5,800	00230524		
LMコンピア 4R-4L(XSI)	6,200	00230525		
LMコンピア 13-14(SI)	5,800	00230520		
LMコンピア 13-14(XSI)	6,200	00230521		
● LMスプーンエクスカ				
LMスプーンエクスカ 1.0mm 522-523(SI)	5,100	00230654		
LMスプーンエクスカ 1.0mm 522-523(XSI)	5,500	00230754		
LMスプーンエクスカ 1.5mm 533-534(SI)	5,100	00230655		
LMスプーンエクスカ 1.5mm 533-534(XSI)	5,500	00230755		
● LMダブルアングル				
LMエクスカベーターラウンド 1.0mm(SI)	5,100	00230662		
LMエクスカベーターラウンド 1.0mm(XSI)	5,500	00230621		
LMエクスカベーターラウンド 1.5mm(SI)	5,100	00230664		
LMエクスカベーターラウンド 1.5mm(XSI)	5,500	00230622		
LMエクスカベーターラウンド 2.0mm(SI)	5,100	00230666		
LMエクスカベーターラウンド 2.0mm(XSI)	5,500	00230623		
● LMトリプルアングル				
LMバックアクションエクスカ 1.0mm(SI)	5,100	00230762		
LMバックアクションエクスカ 1.0mm(XSI)	5,500	00230624		
LMバックアクションエクスカ 1.5mm(SI)	5,100	00230764		
LMバックアクションエクスカ 1.5mm(XSI)	5,500	00230625		
LMバックアクションエクスカ 2.0mm(SI)	5,100	00230766		
LMバックアクションエクスカ 2.0mm(XSI)	5,500	00230626		
LMバックアクションエクスカ 3.5mm(SI)	5,100	00230668		
LMバックアクションエクスカ 3.5mm(XSI)	5,500	00230627		
(ミラー別売)				
LMミラーハンドル レッド(SI)	1,400	00233114		
LMミラーハンドル レッド(XSI)	1,600	00233115		
LMミラーハンドル ブルー(SI)	1,400	00233116		
LMミラーハンドル ブルー(XSI)	1,600	00233117		
LMエルゴシグナル ミラーハンドル レッド(ESI)	2,700	00233118		
LMエルゴシグナル ミラーハンドル ブルー(ESI)	2,700	00233119		
LMベリオプローブ 23-52B(SI)	5,000	00231045		
LMベリオプローブ 23-52B(XSI)	5,400	00231046		
LMフレックスプローブ 11F-12F(XSI)	3,000	00231044		
LMノースカロライナプローブ 54B(XSI)	4,300	00231069		
LMファークター(XSI)	5,500	00231311		
白歯用LMグレースー2本セット (11/12,13/14)(15/16,17/18)				
LMグレースーキュレット(SI) 11/12, 13/14	5,800	00230138		
LMグレースーキュレット(XSI) 11/12, 13/14	6,200	00231138		
LMグレースーキュレット(SI) 15/16, 17/18	5,800	00230139		
LMグレースーキュレット(XSI) 15/16, 17/18	6,200	00231137		

医療機器届出番号 27B1X00020221035, 27B1X00020221036, 27B1X00020221061,
一般医療機器 27B1X00020221062, 27B1X00020221057, 27B1X00020220001,
27B1X00020221009, 27B1X00020221054

白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL011)616-5814
TEL011)684-3951
【東京営業所】〒100-0002 東京都千代田区神田小川町1-11 今池セントラルビル2階 TEL03)5217-4618
TEL03)5217-4619
【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL052)733-1877
TEL052)733-1878
【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL06)6396-4400
TEL06)6396-4401
【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西郷3-2-1 日通ビル1階 TEL082)207-2870
TEL082)207-2871
【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅前2-18-30 八重洲博多ビル6階 TEL092)432-4618
TEL092)432-4619
https://www.hakusui-trading.co.jp/ 2024.07.P14,000 K04



LMインスツルメント 2本組 キャンペーン

期間中、LMインスツルメント2本組セットを
特別価格にてご提供いたします。
対象商品は裏面をご覧ください。

デュラブレッドMAXスチール

LM独自の最高品質の金属を採用。
切れ味が長持ちでシャープニングが
簡単にできます。

世界初のシリコン &カラーハンドル

人間工学に基づいて設計された
ハンドルは持ちやすく疲れにくい！
ハンドルをカラーコード化することで
簡単に識別できます。

長時間使っても
疲れなくていいね！

持ちやすく
疲れにくい！
カラフルだから
すぐに識別できてO



エクスカベーターも
キャンペーン対象！



LM

feel the difference

人間工学を
追及した

SUMMER
SALE!

LM社製品を導入して
快適な歯科医療を！

2024年
キャンペーン期間 7.22.Mon→8.20.Tue



LMロンドプラス シャープナーシルバー キャンペーン

期間中、電動シャープナー
LMロンドプラス シャープナーシルバー
を特別価格にてご提供いたします。

毎日の診療後に
サクッと研げる！
エクスカベーターも
研げるのは高ポイント！



多様性

ラウンドエクスカベーター

スクレーパーだけでなく、
エクスカにも対応。
右利き・左利き問わず
お使いいただけます

治療の効率も
上がるね！

簡単・迅速

スクレーパーもエクスカも
たった数秒で簡単に
シャープニングすることが可能です。

LMインスツルメントの特徴




SIハンドルは比較的力量を必要としない処置に適しています。SIとXSIハンドルを使い分けることで手指への負担を軽減できます。インスツルメントをコード番号はハンドルの印記されています。オーダー時にはハンドルのタイプをご指定ください。
SIハンドル=8.5mm
XSIハンドル=11.5mm

- 人間工学を考慮したシリコンゴム製
— 手指にフィットして滑らず操作がしやすい
- 熟練工による器械仕上げ
— 正しく鋭いカッティングエッジ
- 最適な硬度
— 感覚が高く良好な切れ味と効率性
- 鮮やかなカラーコードと表示
— 器具の判別がしやすい
- 特殊合金製メタルコア
— 軽い構造
- しっかりと取り付け部
- 滑沢な研磨面
— 一部腐食性に優れ
シャープニングもスムーズ
- 刃先には高品質な
デュラコートMAXスチール
— 抜群の耐摩耗性で切れ味が長持ち

LM グレーシーキュレット

定番

1/2	LM201-202 SI/XSI	グレーシー キュレット	グレーシー リジッドキュレット	グレーシー ミニキュレット	グレーシー マクロキュレット AFスタンダード
3/4	LM203-204 SI/XSI				
P3/P4	LM266-267 SI/XSI				
5/6	LM205-206 SI/XSI				
7/8	LM207-208 SI/XSI				
9/10	LM209-210 SI/XSI				
11/12	LM211-212 SI/XSI				
13/14	LM213-214 SI/XSI				
15/16	LM245-246 SI/XSI				
17/18	LM247-248 SI/XSI				



- リジッド**
通常のタイプよりも第一シャンクが太く頑強で、刃部は少し幅広い。
- ミニ**
通常のタイプよりも第一シャンクが3mm長く、刃部が小さい。
- マクロAFスタンダード**
通常のタイプよりも第一シャンクが3mm長く、刃部が少し幅広い。




15/16、17/18はシャンクの角度が大きいため臼歯部でハンドルが対合面に邪魔されることなく、患者が十分に口を開けない状態でも使用することができます。

LM シックルスケラー



LM シンテット

LM オリジナル



スケーラーもエキスカも
簡単・速く・正確に研げる!

LM Rondo Plus シャープナー シルバー

LM ロンドプラスシャープナー シルバー 商品コード: 00234020

SPECIAL SALE! キャンペーン期間 2024.7.22~8.20

おすすめ!



ご使用方法
動画公開中



LM エキスカベーター



- ダブルアングルはラウンド状の刃先を持ち、ブレードシャンクは2方向に曲がっています。
- トリプルアングルはブレードシャンクが3方向に曲がっており、側壁やアンダーカットの様なアクセスが難しい部位に効果的です。

LM フレックスブローラー



- 歯石、齲蝕の診断や歯周ポケット、修復物、根分岐部の診査に使用
- XSIハンドルのみ

LM ノースコロライナプローブ



- 1mm刻みの目盛付き片頭プローブ
- XSIハンドルのみ

LM ミラーハンドル




- 色: レッド、ブルー
- ハンドルはSiとXSiの2種類
- 色: レッド、ブルー
- ミラーシャンクの直径: 2.5~2.6mm
- ネジ山は国際水準のM2.5に準拠

LM ペリオプローブ



- 齲蝕用の探針と歯周用の探針を組み合わせたプローブ
- ハンドルはSiとXSiの2種類

LM ファーケター



- 根分岐部の天蓋や内面の清掃、特に窪みや溝のある部位に最適なインスツルメント
- XSIハンドルのみ

LM ユニバーサルキュレット

