

LMインスツルメント2本組セット Order Sheet

商品名	1本の標準価格	商品コード	2本組特別価格	数量
LMグレーシーキュレット(Si)	1/2 6,200	00230102		
LMグレーシーキュレット(Si)	3/4 6,200	00230104		
LMグレーシーキュレット(Si)	5/6 6,200	00230106		
LMグレーシーキュレット(Si)	7/8 6,200	00230108		
LMグレーシーキュレット(Si)	9/10 6,200	00230110		
LMグレーシーキュレット(Si)	11/12 6,200	00230112		
LMグレーシーキュレット(Si)	13/14 6,200	00230114		
LMグレーシーキュレット(Si)	15/16 6,200	00230116		
LMグレーシーキュレット(Si)	17/18 6,200	00230118		
LMグレーシーキュレット(Si)	P3/P4 6,200	00230135		
LMグレーシーキュレット(XSi)	1/2 6,600	00231102		
LMグレーシーキュレット(XSi)	3/4 6,600	00231104		
LMグレーシーキュレット(XSi)	5/6 6,600	00231106		
LMグレーシーキュレット(XSi)	7/8 6,600	00231108		
LMグレーシーキュレット(XSi)	9/10 6,600	00231110		
LMグレーシーキュレット(XSi)	11/12 6,600	00231112		
LMグレーシーキュレット(XSi)	13/14 6,600	00231114		
LMグレーシーキュレット(XSi)	15/16 6,600	00231116		
LMグレーシーキュレット(XSi)	17/18 6,600	00231118		
LMグレーシーキュレット(XSi)	P3/P4 6,600	00230136		
LMグレーシーキュレットミニ(Si)	1/2 6,200	00230202		
LMグレーシーキュレットミニ(Si)	7/8 6,200	00230208		
LMグレーシーキュレットミニ(Si)	11/12 6,200	00230212		
LMグレーシーキュレットミニ(Si)	13/14 6,200	00230214		
LMグレーシーキュレットミニ(Si)	15/16 6,200	00230216		
LMグレーシーキュレットミニ(Si)	17/18 6,200	00230218		
LMグレーシーキュレットミニ(XSi)	1/2 6,600	00231202		
LMグレーシーキュレットミニ(XSi)	7/8 6,600	00231208		
LMグレーシーキュレットミニ(XSi)	11/12 6,600	00231212		
LMグレーシーキュレットミニ(XSi)	13/14 6,600	00231214		
LMグレーシーキュレットミニ(XSi)	15/16 6,600	00231216		
LMグレーシーキュレットミニ(XSi)	17/18 6,600	00231218		
LMグレーシーキュレットマクロAFスタンダード(Si)	5/6 6,200	00233551		
LMグレーシーキュレットマクロAFスタンダード(Si)	7/8 6,200	00233553		
LMグレーシーキュレットマクロAFスタンダード(Si)	11/12 6,200	00233555		
LMグレーシーキュレットマクロAFスタンダード(Si)	13/14 6,200	00233557		
LMグレーシーキュレットマクロAFスタンダード(XSi)	5/6 6,600	00233561		
LMグレーシーキュレットマクロAFスタンダード(XSi)	7/8 6,600	00233563		
LMグレーシーキュレットマクロAFスタンダード(XSi)	11/12 6,600	00233565		
LMグレーシーキュレットマクロAFスタンダード(XSi)	13/14 6,600	00233567		
LMグレーシーキュレットリジッド(Si)	1/2 6,200	00231226		
LMグレーシーキュレットリジッド(Si)	7/8 6,200	00231228		
LMグレーシーキュレットリジッド(Si)	11/12 6,200	00231230		
LMグレーシーキュレットリジッド(Si)	13/14 6,200	00231232		
LMグレーシーキュレットリジッド(Si)	15/16 6,200	00231234		
LMグレーシーキュレットリジッド(XSi)	1/2 6,600	00231241		
LMグレーシーキュレットリジッド(XSi)	7/8 6,600	00231243		
LMグレーシーキュレットリジッド(XSi)	11/12 6,600	00231245		
LMグレーシーキュレットリジッド(XSi)	13/14 6,600	00231247		
LMグレーシーキュレットリジッド(XSi)	15/16 6,600	00231249		
LMシンデット 215-216(Si)	6,600	00230316		
LMシンデット 215-216(XSi)	7,000	00231316		
LMシンデットミニ 215-216(Si)	6,600	00230416		
LMシンデットミニ 215-216(XSi)	7,000	00231416		

医療機器届出番号
27B1X00020221035, 27B1X00020221036, 27B1X00020221061, 27B1X00020221009
27B1X00020221062, 27B1X00020221057, 27B1X000202220001, 27B1X00020221054
一般医療機器

LM feel the difference

LMインスツルメンツ社 (フィンランド)

※記載内容は 2025 年 7 月現在のものです。尚、記載価格はすべて税別です。

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594

商品名	1本の標準価格	商品コード	2本組特別価格	数量
シックルスケーラー				
LMスケラー H6-H7(Si)	6,200	00231013		
LMスケラー H6-H7(XSi)	6,600	00231014		
LMシックルスケーラー-マイクロ 301-302(Si)	6,200	00231595		
LMシックルスケーラー-マイクロ 301-302(XSi)	6,600	00231596		
LMシックルスケーラー-ミニ 311-312(Si)	6,200	00231597		
LMシックルスケーラー-ミニ 311-312(XSi)	6,600	00231598		
LMシックルスケーラー-LM23 313-314(Si)	6,200	00231599		
LMシックルスケーラー-LM23 313-314(XSi)	6,600	00231600		
LMラップランダー(XSi)	6,600	00231009		
LMマッコール 13S-14S(Si)	6,200	00230808		
LMマッコール 13S-14S(XSi)	6,600	00230807		
LMミニマッコール 13S-14S(Si)	6,200	00230810		
LMミニマッコール 13S-14S(XSi)	6,600	00230809		
LMコロンビア 2R-2L(Si)	6,200	00230522		
LMコロンビア 2R-2L(XSi)	6,600	00230523		
LMコロンビア 4R-4L(Si)	6,200	00230524		
LMコロンビア 4R-4L(XSi)	6,600	00230525		
LMコロンビア 13-14(Si)	6,200	00230520		
LMコロンビア 13-14(XSi)	6,600	00230521		
● LMスプーンエキスカ				
LMスプーンエキスカ 1.0mm 522-523(Si)	5,100	00230654		
LMスプーンエキスカ 1.0mm 522-523(XSi)	5,500	00230754		
LMスプーンエキスカ 1.5mm 533-534(Si)	5,100	00230655		
LMスプーンエキスカ 1.5mm 533-534(XSi)	5,500	00230755		
● LMダブルアングル				
LMエキスカベーターラウンド 1.0mm(Si)	5,100	00230662		
LMエキスカベーターラウンド 1.0mm(XSi)	5,500	00230621		
LMエキスカベーターラウンド 1.5mm(Si)	5,100	00230664		
LMエキスカベーターラウンド 1.5mm(XSi)	5,500	00230622		
LMエキスカベーターラウンド 2.0mm(Si)	5,100	00230666		
LMエキスカベーターラウンド 2.0mm(XSi)	5,500	00230623		
● LMトリプルアングル				
LMJバックアクションエキスカ 1.0mm(Si)	5,100	00230762		
LMJバックアクションエキスカ 1.0mm(XSi)	5,500	00230624		
LMJバックアクションエキスカ 1.5mm(Si)	5,100	00230764		
LMJバックアクションエキスカ 1.5mm(XSi)	5,500	00230625		
LMJバックアクションエキスカ 2.0mm(Si)	5,100	00230766		
LMJバックアクションエキスカ 2.0mm(XSi)	5,500	00230626		
LMJバックアクションエキスカ 3.5mm(Si)	5,100	00230668		
LMJバックアクションエキスカ 3.5mm(XSi)	5,500	00230627		
(ミラー別売)				
LMミラーハンドル レッド(Si)	1,400	00233114		
LMミラーハンドル レッド(XSi)	1,600	00233115		
LMミラーハンドル ブルー(Si)	1,400	00233116		
LMミラーハンドル ブルー(XSi)	1,600	00233117		
LMエルゴシングル ミラーハンドル レッド(ESi)	2,700	00233118		
LMエルゴシングル ミラーハンドル ブルー(ESi)	2,700	00233119		
LMベリオブロープ 23-52B(Si)	5,400	00231045		
LMベリオブロープ 23-52B(XSi)	5,800	00231046		
LMフレックスブローラー 11F-12F(XSi)	3,000	00231044		
LMノースカロライナブロープ 54B(XSi)	4,700	00231069		
LMファークター(XSi)	5,500	00231311		

商品名	キャンペーン標準価格	商品コード	特別価格	数量
LMロンドプラス シャープナー シルバー キャンペーン	150,000	00234022		

LM feel the difference

HAKUSUI

札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
関東北 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951
東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618
名古屋 | 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
広島 | 広島市南区西盤屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
白水貿易株式会社 https://www.hakusui-trading.co.jp/ 2025.07.P20,000 K04

LM feel the difference

LM Instruments Made in Finland

HAKUSUI

LMインスツルメント 2本組 キャンペーン

期間中、LMインスツルメント2本組セットを特別価格にてご提供いたします。対象商品は裏面をご覧ください。

長時間使っても 疲れにくい!

世界初! シリコン製ハンドル & カラーハンドル

持ちやすく疲れにくい! カラーコード化で簡単識別

歯科衛生士対象! 学びが広がる! 教材付きセミナー開催中

苦手を解消! スケーリングやシャープニングのポイントをやさしく解説します

詳細・お申込みはこちら

SUMMER SALE!

LMロンドプラス シャープナーシルバー キャンペーン

期間中、電動シャープナーLMロンドプラス シャープナーシルバーを特別価格にてご提供いたします。

LMロンドの特徴

・エキスカも研げる!

・インスツルメント固定でブレない!

・誰でも同じ角度に研げる!

・砥石が一定方向に回転しバリになりにくい!

ユニバーサルキュレット グレーシーキュレット シックルスケーラー ラウンドエキスカベーター

LMインスツルメントの特徴




Siハンドルは比較的力量を必要としない処置に適しています。SiとXSiハンドルを使い分けることで手指への負担を軽減できます。インスツルメント名とコード番号はハンドルに印記されています。オーダー時にはハンドルのタイプをご指定ください。
Si ハンドル= 8.5mm
XSiハンドル=11.5mm

- 人間工学を考慮したシリコンゴム製
— 手指にフィットして滑らず操作がしやすい
- 熟練工による器械仕上げ
— 正しく鋭いカッティングエッジ
- 最適な硬度
— 感覚が高く良好な切れ味と効率性
- 鮮やかなカラーコードと表示
— 器具の判別がしやすい
- 特殊合金製メタルコア
— 軽い構造
- しっかりとした取り付け部
- 刃先には高品質な
デュラグレードMAXスチール
— 高い耐摩耗性で切れ味が長持ち
- 滑沢な研磨面
— 耐腐食性に優れ
シャープニングもスムーズ

LM グレーシーキュレット

定番

1/2	LM201-202 Si/XSi	グレーシー キュレット	グレーシー リジッドキュレット	グレーシー ミニキュレット	グレーシー マクロキュレット AFスタンダード
3/4	LM203-204 Si/XSi				
P3/P4	LM266-267 Si/XSi				
5/6	LM205-206 Si/XSi				
7/8	LM207-208 Si/XSi				
9/10	LM209-210 Si/XSi				
11/12	LM211-212 Si/XSi				
13/14	LM213-214 Si/XSi				
15/16	LM245-246 Si/XSi				
17/18	LM247-248 Si/XSi				



- リジッド**
通常のタイプよりもシャンクが太く頑強で、刃部は少し幅広い。
- ミニ**
通常のタイプよりも第一シャンクが3mm長く、刃部が小さい。
- マクロAFスタンダード**
通常のタイプよりも第一シャンクが3mm長く、刃部が少し幅広い。



15/16, 17/18はシャンクの角度が大きいため臼歯部でハンドルが対合歯に邪魔されることなく患者さんが十分に口を開けない状態でも使用することができます。

LM シックルスクレーパー

マイクロシックル	LM301-302 Si/XSi
ミニシックル	LM311-312 Si/XSi
シックルLM23	LM313-314 Si/XSi

- 刃部がコンパクトで
タイトな歯間空隙に使用
- LMミニシックルよりも
ブレードが短く、
第一シャンクが長い
- シックル
LM23
- ミニ
シックル
- 全歯面、
特に隣接面に使用

- スクレーパーH6-H7 LM146-147 XSi
- LMラップランダー LM148-149 XSi
- H6-H7よりシャンクの傾斜角度が強く、臼
歯部や隣接面にアクセスしやすいシックル
スクレーパー
- XSiハンドルのみ

LM シンテット

LM
オリジナル



グレーシーキュレットの11と14、12と13を
両刃で合わせたLMオリジナルのユニバ
サルキュレットで、近心・遠心に対応



スケーラーもエキスカも
簡単・速く・正確に研げる!

LM Rondo Plus シャープナー シルバー

LM ロンドプラスシャープナー シルバー 商品コード: 00234020

SPECIAL SALE! キャンペーン期間 2025.7.22~10.20

おすすめ!



LM エキスカベーター

スプーン	LM522-523 Si/XSi/1.0mm	LM533-534 Si/XSi/1.5mm
ダブルアングル	LM61-62 Si/XSi/1.0mm LM63-64 Si/XSi/1.5mm	LM65-66 Si/XSi/2.0mm
トリプルアングル	LM611-621 Si/XSi/1.0mm LM651-661 Si/XSi/2.0mm	LM631-641 Si/XSi/1.5mm LM671-681 Si/XSi/3.5mm



- ダブルアングルはラウンド状の刃先を持ち、ブレードシャンクは2方向に曲がっています。
- トリプルアングルはブレードシャンクが3方向に曲がっており、側壁やアンダーカットの様なアクセスが
難しい部位に適しています。

LM フレックスプローラー

- LM11F-12F XSi
- 歯石、齲蝕の診断や歯周ポケット、修復物、根分岐部の診査に使用
- XSiハンドルのみ



LM ミラーハンドル

※ミラー別売

- ミラーハンドル LM25 Si/XSi
- エルゴソングミラーハンドル LM25 ESI
- 色: レッド、ブルー
- 色: レッド、ブルー
- ミラーシャンクの直径: 2.5~2.6mm
- ハンドルはSiとXSiの2種類
- ネジ山は国際水準のM2.5に準拠

LM ノースカロライナプローブ

- LM54B XSi
- 1mm刻みの目盛付き片頭プローブ
- XSiハンドルのみ

LM ペリオプローブ

- LM23-52B Si/XSi
- 齲蝕用の探針と歯周用の探針を組み合わせたプローブ
- ハンドルはSiとXSiの2種類

LM ファークーター

- LM259-260 XSi
- 根分岐部の天蓋や内面の清掃、特に窪みや溝のある部位に最適なインスツルメント
- XSiハンドルのみ

LM ユニバーサルキュレット

マッコール13S-14S	LM222-223 Si/XSi
ミニマッコール13S-14S	LM222-223M Si/XSi
コロンビア2L-2R	LM217-218 Si/XSi

コロンビア4L-4R	LM219-220 Si/XSi
コロンビア13-14	LM237-238 Si/XSi



- 頑強なブレードと太いシャンク
● 主に前歯と小臼歯に使用
- より細く丸みを帯びた刃先
(シックル型ではない)
- 深く狭窄な歯周ポケットに最適